

**Leistungsverzeichnis 520B**

Spezifizierung: Freischwinger, Rücken netzbespannt

Maße in mm

Sitz:	H:	470
	B:	450
	T:	410
Gesamt:	H:	930
	B o. Al:	485
	T:	540

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,5
	Volumen	m³	0,4



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Rückenlehne	Netzbespannt, schwarz.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Polsterung	Sitzpolster: 55 mm Schaum.	Sehr guter Sitzkomfort.
Gestell	Stahlrohr Ø 22 x 2,5 mm, beschichtet, farbgleich wie Kunststoffteile.	
Sitzträger	Kunststoff.	
Stapelfähigkeit	4 Stück.	Variable Raumnutzung.
Kunststoffteile	Druckgefärbt, schwarz.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 16139 für Besucherstühle. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis 520B**

Spezifizierung: Freischwinger, Rücken netzbespannt

Maße in mm

Sitz:	H:	470
	B:	450
	T:	410
Gesamt:	H:	930
	B o. Al:	485
	T:	540

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,5
	Volumen	m³	0,4



**Optionen**

Nutzen

Rückenlehne Netzbespannt, weiß, feuerrot, verkehrsorange, maigrün, beige-grau, eisengrau, kobaltgrau oder pastellblau.

Kunststoffteile und Gestell

Weiß.

Optische Gestaltung.

Gestell

Pulverbeschichtet brillantsilber oder verchromt.

Optische Gestaltung.

Gleiter

Filzgleiter für harte Böden.

Optimaler Stand und Schonung des Bodens.

Bezugsmaterialien

Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.

Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar