

Fiche technique EV251

Spécification: Siège pivotant dossier moyen, résille, Autolift

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
	Siège:	H:	410-515
		L:	520
		T:	450
	Total:	H:	1110
		P:	520
		P a.A.:	685
L:		595	
Emballage	Poids:	kg	14,5
	Volume:	m ³	0,2



Équipement de série

Avantage

Pièces en plastique Plastique teinté dans la masse, noir ou blanc. Aspect durable, même en cas d'utilisation intensive.

Dossier Hauteur moyenne, dossier résille, noir.

Rembouillage Assise: épaisseur de la mousse de rembourrage 53 mm. Rembourrage ventilé grâce au tissu non collé.

Mécanisme Système Autolift (sur mécanisme synchrone) avec réglage automatique de tension en fonction du poids (de 45 à 120 kg). Dossier blocable en position avant et arrière. Angle d'ouverture entre l'assise et le dossier jusqu'à 105° max. Soutien optimal facilitant le changement de positions. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi utiliser le siège à tour de rôle sans avoir à sans cesse modifier le réglage de la tension. Lorsque l'utilisateur se penche en arrière, la surface d'assise complète se soulève légèrement afin que l'utilisateur puisse ensuite glisser en douceur vers l'arrière tout en bénéficiant d'un soutien optimal du corps.

Réglage de la hauteur d'assise Réglage de la hauteur d'assise, en continu de 410 à 515 mm. Vérin pneumatique sécurisé et autoportant. Les utilisateurs d'une taille de 151 à 192 cm (norme DIN EN 1335) peuvent effectuer un réglage individuel de la hauteur d'assise ergonomique optimale.

Roulettes Ø 65 mm Roulettes dures à double galet, noires, freinées, pour moquettes. (Conformes à DIN EN 12529). Le siège ne bouge qu'en position occupée.

Piètement Polyamide teinté dans la masse, noir. Aspect durable, même en cas d'utilisation intensive.

Matériaux utilisés Tous les matériaux sont purs et recyclables. Respect de l'environnement.

Normes EN 1335 relative aux sièges et fauteuils de bureau pivotants. Certificat GS " Sécurité testée ", sigle absence de substances nocives et sigle ergonomie vérifiées. Sécurité et confort.

Certificats Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée, Quality Office, ange bleu ("Blauer Engel"), Bifma e3 level Platin. Produit de haute qualité.

Garantie et reprise 10 ans de garantie longue durée conformément à nos conditions de garantie. Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Fiche technique EV251

Spécification: Siège pivotant dossier moyen, résille, Autolift

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
		Siège:	H: 410-515
			L: 520
	T: 450		
	Total:	H:	1110
		P:	520
P a.A.:		685	
L:		595	
Emballage	Poids:	kg	14,5
	Volume:	m ³	0,2



Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique EV251

Spécification: Siège pivotant dossier moyen, résille, Autolift

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
	Siège:	H:	410-515
		L:	520
		T:	450
	Total:	H:	1110
		P:	520
		P a.A.:	685
L:		595	
Emballage	Poids:	kg	14,5
	Volume:	m ³	0,2



Option		Avantage
Réglage de la hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu : colonne basse : 375 - 420 mm, colonne haute : 425 - 585 mm. Vérin pneumatique sécurisé et autoportant.	Les utilisateurs d'une taille inférieure à 151 cm et supérieure à 192 cm peuvent effectuer un réglage individuel de la hauteur d'assise ergonomique optimale.
Roulettes/Patins	Roulettes souples et freinées à double galet pour sols durs ou patins pour moquettes/ patins en feutre pour sols durs (conformes à DIN EN 12529).	Le siège ne bouge qu'en position occupée.
Piètement	Aluminium gris argent ou poli.	Stabilité très élevée, grande longévité, esthétisme.
Réglage de l'inclinaison d'assise	Réglable, +5,1° vers l'avant.	Sous l'effet de l'inclinaison, le bassin est plus raide, la colonne vertébrale se relève, ce qui évite d'avoir le dos rond.
Réglage de la profondeur d'assise	Surface d'assise coulissante pour un réglage individuel de la profondeur d'assise. Plage de réglage de 60 mm.	La profondeur d'assise s'adapte individuellement pour garantir une surface optimale d'appui des cuisses. Une profondeur d'assise trop faible (manque de soutien) ou trop importante (congestion de la circulation sanguine dans le creux du genou) peut ainsi être évitée.
Soutien lombaire	Réglable en hauteur (50 mm).	Le soutien lombaire peut être réglé en hauteur pour être adapté à la morphologie de l'utilisateur. Ce système assure un soutien individuel de la région lombaire.
Accoudoirs	Accoudoirs en T 2D, réglables en hauteur et en largeur, souples. Accoudoirs en T 3D, réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, souples.	Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou et de la nuque.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissu et cuir en de nombreuses couleurs.	Plusieurs possibilités au choix.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande