


**Leistungsverzeichnis HU153**

Spezifizierung: HUB screen low, Einzelstellwand nieder m. Ziernäht.

Maße in mm

	Gesamt:	H:	1350
		B o. Al:	1000
		T:	425
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	37
	Volumen	m³	



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Rahmen	Aluminium-Profilrahmen. 1000 x 1350 x 55 mm (BxHxT) in schwarz oder weiß.	Wertige Optik.
Bezug	Beidseitig mit kaschierem Stoff bezogen, mit einseitigen Ziernähten.	Als Pinnwand nutzbar.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Metallteile	Standfuß aus Stahl, pulverbeschichtet in schwarz oder weiß.	Optimaler Stand.
Materialeinsatz	Flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm. Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Optimale Schallabsorption und -abschirmung. Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis HU153**

Spezifizierung: HUB screen low, Einzelstellwand nieder m. Ziernäht.

Maße in mm

	Gesamt:	H:	1350
		B o. Al:	1000
		T:	425
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	37
	Volumen	m³	



**Optionen**

**Nutzen**

Verbindungselement	Verbindungselement zur Verkettung mehrerer Einzelstellwände, in den Farben schwarz oder weiß.	Flexible Verlängerung.
Funktionshaken	Funktionshaken aus Stahl in den Farben schwarz oder weiß.	Zum Aufhängen von Jacken, Flipchart oder Whiteboard.
Whiteboard	Weißes Whiteboard inkl. 2 Funktionshaken in den Farben schwarz und weiß.	Zusätzlicher Einsatzzweck.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar