

Leistungsverzeichnis HU155

Spezifizierung: HUB screen high, Einzelstellwand hoch m. Ziernähten

Maße in mm

Gesamt:	H:	1900
	B o. Al:	1000
	T:	425

Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m³



Serienausstattung

Nutzen

Allgemein	Flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm.	Optimale Schallabsorption und -abschirmung.
Rahmen	Aluminium-Profilrahmen. 1000 x 1900 x 55 mm (BxHxT) in schwarz oder weiß.	Wertige Optik.
Bezug	Beidseitig mit kaschiertem Stoff bezogen, mit einseitigen Ziernähten.	Als Pinnwand nutzbar.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Metallteile	Standfuß aus Stahl, pulverbeschichtet schwarz oder weiß.	Optimaler Stand.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren aktuell gültigen Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU155

Spezifizierung: HUB screen high, Einzelstellwand hoch m. Ziernähten

Maße in mm

Gesamt:	H:	1900
	B o. Al:	1000
	T:	425

Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m ³



Optionen

Nutzen

Verbindungselement	Verbindungselement zur Verkettung mehrerer Einzelstellwände, in den Farben schwarz oder weiß.	Flexible Verlängerung.
Funktionshaken	Funktionshaken aus Stahl in den Farben schwarz oder weiß.	Zum Aufhängen von Jacken, Flipchart oder Whiteboard.
Whiteboard	Weißes Whiteboard inkl. 2 Funktionshaken in den Farben schwarz und weiß.	Zusätzlicher Einsatzzweck.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar