

Leistungsverzeichnis HU230

Spezifizierung: HUB 2 bench, 2er Bank

Maße in mm

Sitz:	H:	365
	B:	575
	T:	575
Gesamt:	H:	365
	B o. Al:	1150
	T:	575

Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m ³



Serienausstattung

Nutzen

Sitzschale oben	Sitzschalen oben gepolstert.	Guter Sitzkomfort.
Sitzschale unten	Sitzschalen unten bezogen in Zaha (techn. Gewebe) in schwarz oder weiß.	
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Polsterung	Sitz gepolstert, 74 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Gestell	Alu-Druckguß, pulverbeschichtet in schwarz oder weiß.	Hochwertiges Material, wertige Optik und sicherer Stand.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden.	Hohe Standfestigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren aktuell gültigen Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU230

Spezifizierung: HUB 2 bench, 2er Bank

Maße in mm

Sitz:	H:	365
	B:	575
	T:	575
Gesamt:	H:	365
	B o. Al:	1150
	T:	575

Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m³



Optionen

Nutzen

Gleiter	Filzgleiter für harte Böden.	Hohe Standfestigkeit und Schonung des Bodens.
---------	------------------------------	---

Elektrifizierung	Separate 2-fach Steckdose mit Stromanschluss, ansteckbar an Stahltraverse, in schwarz oder weiß.	Variable Befestigung und Positionierung möglich.
------------------	--	--

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar