

**Ficha técnica HU240**

Especificaciones: HUB 2 screen low, panel trasero bajo para HUB 2

Dimensiones en mm

Total:	H:	1350
	A.(s.b.):	1625
	L:	850

Embalaje	Peso:	kg
	Volumen	m³



**Acabado de serie**

**Utilidad**

Estructura	Estructura de perfiles de aluminio de 1630 x 1350 x 55 mm (An. x Al. x P), de color negro o blanco.	Diseño atractivo.
Tapizado	Tapizado por ambos lados con tejido forrado.	Diseño atractivo.
Materiales de tapizado	Tejido de diferente calidad y distintos colores.	El diseño incluye una amplia gama de colores y materiales de tapizado.
Deslizadores	Deslizadores con nivelación hasta 10 mm.	Mayor estabilidad y compensación de altura.
Materiales	Placas curvadas HDF. Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Aportan estabilidad al panel. Respetuoso con el medio ambiente.
Normas	Se ha analizado en cuanto a materiales nocivos. Certificado GS de "seguridad comprobada".	Gran seguridad.
Certificaciones	Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud DIN EN ISO 45001:2018, Certificación Oro de EcoVadis.	Producto de alta calidad.
Garantía y devolución	10 años de garantía. Garantía completa de devolución y reciclaje.	Recambio de piezas gratuito dentro del periodo de garantía.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

**Ficha técnica HU240**

Especificaciones: HUB 2 screen low, panel trasero bajo para HUB 2

Dimensiones en mm

Total:	H:	1350
	A.(s.b.):	1625
	L:	850

Embalaje	Peso:	kg
	Volumen	m³



**Opciones**

**Utilidad**

Acoustic Performance	Placas aislantes curvadas integradas de poliéster con un grosor de 50 mm.	Para una excelente absorción y aislamiento de ruidos.
Ambient Light	Iluminación LED integrada en el interior del perfil de aluminio curvado, de intensidad y calidez regulables con el mando a distancia incluido o mediante aplicación móvil.	Iluminación indirecta sin lámparas adicionales.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición