

Leistungsverzeichnis HU33M

Spezifizierung: HUB 3 bench, 3er Bank, Tisch mittig

Maße in mm

Sitz:	H:	365
	B:	575
	T:	575
Gesamt:	H:	365
	B o. Al:	1730
	T:	575

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	53,5
	Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Sitzschale oben	Sitzschalen oben gepolstert.	Guter Sitzkomfort.
Sitzschalen unten	Sitzschalen unten bezogen in Zaha (techn.Gewebe) in schwarz oder weiß.	
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Polsterung	Sitz gepolstert, 74 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Tischplatte	Dekorspanplatte (30mm) mit HPL Beschichtung und 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte in den Farben schwarz, premiumweiß oder Eiche.	Zusätzliche Ablage.
Gestell	Alu-Druckguß, pulverbeschichtet in schwarz oder weiß.	Hochwertiges Material, wertige Optik und sicherer Stand.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden.	Hohe Standfestigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU33M

Spezifizierung: HUB 3 bench, 3er Bank, Tisch mittig

Maße in mm

Sitz:	H:	365
	B:	575
	T:	575
Gesamt:	H:	365
	B o. Al:	1730
	T:	575

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	53,5
	Volumen	m³	



Optionen

Nutzen

Gleiter	Filzgleiter für harte Böden.	Hohe Standfestigkeit.
Elektrifizierung	Separate 2-fach Steckdose mit Stromanschluss, ansteckbar an Stahltraverse, in schwarz oder weiß.	Variable Befestigung und Positionierung möglich.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar