

Leistungsverzeichnis HUW65

Spezifizierung: HUB board, Mobile Wand hoch mit Ziernähten

Maße in mm

	Gesamt:	H:	1900
		B o. Al:	1100
		T:	520
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	
	Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Rahmen	Aluminium-Profilrahmen. 1100 x 1900 x 55 mm (BxHxT) in schwarz oder weiß.	Wertige Optik.
Bezug	Beidseitig mit kaschiertem Stoff bezogen, mit einseitigen Ziernähten. Handschlaufe aus braunem Leder.	Optisches Highlight.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Metallteile	Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet, schwarz oder weiß.	Optimaler Stand.
Rollen	Feststellbare Doppelrollen in schwarz oder weiß.	Mobilität und sicherer Stand.
Inlay	Eingelassene Abdeckung im Aluminium Fuß. Inlay aus Kunststoff in Gestellfarbe schwarz oder weiß.	
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren aktuell gültigen Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HUW65

Spezifizierung: HUB board, Mobile Wand hoch mit Ziernähten

Maße in mm

Gesamt:	H:	1900
	B o. Al:	1100
	T:	520

Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m ³



Optionen

Nutzen

Bezogenes Inlay	Mit Stoff entsprechend dem Wandbezug.	Optisches Highlight.
Funktionshaken	Funktionshaken aus Stahl in den Farben schwarz oder weiß.	Zum Aufhängen von Jacken, Flipchart oder Whiteboard.
Whiteboard	Weißes Whiteboard inkl. 2 Funktionshaken in den Farben schwarz und weiß.	Zusätzlicher Einsatzzweck.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar