

## Ficha técnica WT202

Especificaciones: HIGH TABLE XL 2000, mesa alta

### Dimensiones en mm

Asiento:	Ancho:	H:	1040
		Prof:	2000
	Total:	L:	630
		A.(s.b.):	2000
Embalaje	Peso:	kg	50
	Volumen	m <sup>3</sup>	



### Acabado de serie

### Utilidad

General	Tablero de MDF rectangular 2000 x 800 mm, grosor total: 19 mm.	Mesa alta portátil.
Superficie	Recubrimiento directo (DBS) de melamina, decor blanco. Con bordes de abedul multiplex.	Superficie laminada muy duradera.
Diseño y colores	Componentes de acero, con recubrimiento de pintura en polvo de color negro o blanco.	Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
Base	Patas de madera de fresno con acabado natural, sin tratar.	Estabilidad óptima. Diseño atractivo.
Ruedas	Ruedas universales blandas con bloqueo, galvanizadas.	Movilidad y estabilidad.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Ecológicos.
Certificaciones	Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada.	Producto de alta calidad.
Garantía	10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.	Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

## Ficha técnica WT202

Especificaciones: HIGH TABLE XL 2000, mesa alta

### Dimensiones en mm

	Asiento:	Ancho:	
		Prof:	
Total:		H:	1040
		A.(s.b.):	2000
		L:	630
Embalaje	Peso:	kg	50
	Volumen	m <sup>3</sup>	



### Opciones

### Utilidad

MOV:E

Acumulador de energía negro para alimentar todo tipo de dispositivos electrónicos de oficina, como portátiles o tabletas.

Fuente de alimentación flexible y portátil.

DOCKINGSTATION

Estación de carga, 100-240v AC, 24V DC 5A, plástico negro.

Para cargar la unidad de energía del MOV:E.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición